

Fiche technique: 3402.2.NAP.Q.60
NEVO
Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux

couleur:



noir



blanc



gris clair

Assortiment:


N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 3402.2.NAP.Q.60

E-NR: 333 281 450

EAN: 7613175365336

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2 touches - Hauteur 67 mm - NAP.Q - noir - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - noir

Feller-Nr / E-NR

 921-4400.N.Q.60
 377 013 050





Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090

Fiche technique: 3402.2.NAP.Q.60

	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Touche Wiser - Sans symbole - noir	915-3400.4.QMI.60 377 380 150

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Disque frontale 53 m...	3402.2.N.CO.Q.60 333 286 450